

**Garant****Schonhammer mit Gummi-Einsätzen, schwarz, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:  
60Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752500 60G
GTIN	4045197977410
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	410 mm
Stiellänge	335 mm
Gewicht ohne Einsätze	940 g
Kopflänge mit Einsätzen	149 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	60 mm
Farbe	schwarz
rückschlagfrei	ja

Einätze kombinierbar	ja
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 60	752550 60
Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 60	752560 60
Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 60	752540 60
Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 60 mm	752530 60