

**Garant****Schonhammer mit Gummi-Einsätzen, schwarz, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:  
40Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752500 40G
GTIN	4045197976598
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	330 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	40 mm
Gewicht ohne Einsätze	418 g
Kopflänge mit Einsätzen	116 mm
Stiellänge	275 mm
Farbe	schwarz
rückschlagfrei	ja

Einätze kombinierbar	ja
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 40	752560 40
Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 40	752550 40
Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 40	752540 40
Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 40 mm	752530 40