

Garant
Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 40Gmm


Bestelldaten

Bestellnummer	752510 40G
GTIN	4045197977007
Artikelklasse	71D

Beschreibung

Ausführung:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzeinsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Schlagflächen-Ø der Einsätze	40 mm
Kopflänge mit Einsätzen	116 mm
Gewicht ohne Einsätze	418 g
Stiellänge	275 mm
Gesamtlänge	330 mm
Farbe	rot
rückschlagfrei	ja
Einätze kombinierbar	ja

Produktart

Hammer

Zubehör

Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 40

752550 40

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 40 mm

752530 40

Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 40

752560 40

Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 40

752540 40