

Garant
Schonhammer mit Nylon-Einsätzen, natur, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 50Gmm


Bestelldaten

Bestellnummer	752520 50G
GTIN	4045197978059
Artikelklasse	71D

Beschreibung

Ausführung:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	380 mm
Gewicht ohne Einsätze	785 g
Kopflänge mit Einsätzen	138 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	50 mm
Stiellänge	310 mm
Farbe	natur
rückschlagfrei	ja
Einsätze kombinierbar	ja

Produktart

Hammer

Zubehör

Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 50

752560 50

Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 50

752550 50

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 50 mm

752530 50

Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 50

752540 50