

**Garant****Schonhammer mit Nylon-Einsätzen, natur, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 30Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752520 30G
GTIN	4045197978035
Artikelklasse	71D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

**Verwendung:**

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

**Ersatzteil:**

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Kopflänge mit Einsätzen	92 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	30 mm
Gesamtlänge	300 mm
Stiellänge	260 mm
Gewicht ohne Einsätze	228 g
Farbe	natur
rückschlagfrei	ja
Einätze kombinierbar	ja

Produktart

Hammer

**Zubehör**

Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 30

752540 30

Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 30

752560 30

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 30 mm

752530 30

Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 30

752550 30