

Garant**Schonhammer mit Nylon-Einsätzen, natur, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 80Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752520 80G
GTIN	4045197978073
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Schlagflächen-Ø der Einsätze	80 mm
Stiellänge	400 mm
Gewicht ohne Einsätze	1895 g
Kopflänge mit Einsätzen	175 mm
Gesamtlänge	500 mm
Farbe	natur
rückschlagfrei	ja
Einätze kombinierbar	ja

Produktart

Hammer

Zubehör

Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 80

752560 80

Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 80

752540 80

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 80 mm

752530 80