

Garant**Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 60Gmm**

Bestelldaten

Bestellnummer	752510 60G
GTIN	4045197977021
Artikelklasse	71D

Beschreibung

Ausführung:

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Schlagflächen-Ø der Einsätze	60 mm
Gewicht ohne Einsätze	940 g
Kopflänge mit Einsätzen	149 mm
Gesamtlänge	410 mm
Stiellänge	335 mm
Farbe	rot
rückschlagfrei	ja
Einätze kombinierbar	ja

Produktart

Hammer

Zubehör

Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 60

752540 60

Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 60

752560 60

Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 60

752550 60

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 60 mm

752530 60