

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: NK36****Bestelldaten**

Bestellnummer	596200 NK36
GTIN	9003171475746
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für Baustähle und niedriglegierte Stähle sowie Grauguss.

Spezifikation:

Normalkorund graublau, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Feinheitsgrad	grob
Körnung	36
Spezifikation	Normalkorund graublau, Härtegrad M
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	150 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnameattribut	150×20×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe