

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: SC46****Bestelldaten**

Bestellnummer	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für Aluminium und NE-Metalle.

Spezifikation:

Siliciumcarbid grün, Härtegrad H.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad H
Feinheitsgrad	mittel
Körnung	46
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnamensattribut	175×25×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe