



Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung, schlanke Abzieherarme, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	880450 3
GTIN	4021176756634
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit **extrem schlanken Abzieherarmen**.

Verwendung:

Bestens geeignet für enge Zwischenräume und schlecht zugängliche Bauräume.

Technische Beschreibung

Spannweite innen	180 - 340 mm
Spannweite außen	65 - 250 mm
Spanntiefe bis	200 mm
Leistung	9 t
Anzahl Haken	2
Außen-Sechskant	27 mm
maximales Drehmoment	250 Nm
Gewicht	6,885 kg

Produktart

Zweiarmiger Abzieher