

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Stahldraht, vermessingt 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	573300 60
GTIN	4017359147290
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Der hochfeste Stahldraht ist mit dünnem Messingüberzug versehen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Bürsten-Ø D ₁	65 mm
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht

Produktart

Topfbürste