

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 28X0,25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574800 28X0,25
GTIN	4017359071434
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Anzahl Zöpfe	12
Bürsten-Ø D ₁	28 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

