

**Seitenschneider, verchromt, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725265 160
GTIN	3662424076541
Artikelklasse	73R

Beschreibung**Ausführung:**

Zange verchromt, mit starkwandigen Griffhüllen. **Ermüdungsfreie Kunststoff-Öffnungsfeder.** Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	1,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	starkwandige Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange