KNIPEX

Elektronik-Flachzange, ganze Länge: 115mm

Bestelldaten

Bestellnummer	727189 115
GTIN	4003773016694
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Verwendung:
Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.
Norm:
DIN ISO 9655
Werkstoff:
Kugellagerstahl, ölgehärtet.
Hinweis:
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

ganze Länge	115 mm
Backenlänge	22,5 mm
Ausführung Backen	innen glatt geschliffen
Kopfbreite	9,5 mm
Maulform	flach, gerade
Norm	DIN ISO 9655

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Kugellagerstahl
Oberfläche	spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	Flachzange