

Garant

Spiralbohrer überlang HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8 × Gesamtlänge L: 2X125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	116245 2X125
GTIN	4045197977649
Artikelklasse	11B

Beschreibung

Ausführung:

Mit präzisem Spitzenanschliff.

Vaporisierter Hochleistungsbohrer zum Bohren von besonders tiefen Löchern. Unbedingt **auf häufige Spanentleerung achten.**

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit **120° Spitzenwinkel** für erhöhte Prozesssicherheit

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø D_c	2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,03 mm/U
Schaft-Ø D_s	2 mm
Anzahl Schneiden Z	2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	82 mm
Spannutenlänge L_c	85 mm
Norm	DIN 1869
Gesamtlänge L	125 mm

Spitzenwinkel	118 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	38 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	50 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	32 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	21 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	5 m/min	P
GG(G)	geeignet	18 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		