



Dreiarmer Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	880950 2
GTIN	4021176006791
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird **kraftschlüssig** fest umspannt, ein **Abspringen oder Ausweichen** der Greifarme ist **unmöglich**.

Nur zum Außenabziehen.

Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

Technische Beschreibung

Spannweite außen	35 - 150 mm
Spanntiefe bis	125 mm
Leistung	9 t
maximales Drehmoment	190 Nm

Anzahl Haken	3
Außen-Sechskant	19 mm
Gewicht	1,72 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher