

Honeywell**Handschuh-Paar Polytril™ Top, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094440 7
GTIN	3603835500171
Artikelklasse	09A

Beschreibung**Ausführung:**

Polytril™ Top. Handschuh mit **Nitril-Vollbeschichtung über das Handgelenk** für schwerere Tätigkeiten im nassem und öligem Umfeld. Durch die dunkle Farbgebung sehr unempfindlich gegen Schmutz. Besonders geeignet für Montagearbeiten in öliger und fettiger Umgebung, Arbeiten im Freien bei feuchten Bedingungen, Baugewerbe.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

DMF-frei	nein
Atmungsaktivität	nicht vorhanden
Passform	gut
Tastgefühl	gut
Herstellerbezeichnung	Polytril Top

Hitzeschutz	nicht vorhanden
Material Beschichtung	Nitril
Handschuhgröße	7
Ölgriff	sehr gut
Nassgriff	sehr gut
Serie	Polytril™
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	10
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	4121X
Trägermaterial	Polyamid
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Vollbeschichtung
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Länge	230 - 270 mm
Farbe	schwarz
Gewicht	50-70 g
Stricktechnologie	13G
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	1
Produktart	Mehrzweckhandschuhe