



Dreiarmer Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	880950 3
GTIN	4021176006876
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird **kraftschlüssig** fest umspannt, ein **Abspringen oder Ausweichen** der Greifarme ist **unmöglich**.

Nur zum Außenabziehen.

Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	165 mm
Spannweite außen	50 - 200 mm
Leistung	10 t
Anzahl Haken	3

maximales Drehmoment	250 Nm
Außen-Sechskant	24 mm
Gewicht	3,5 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher