

**RENISHAW****Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-Ø D: 2,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	494220 2,5
GTIN	2050001957214
Artikelklasse	49F

**Beschreibung****Ausführung:**

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

**Hinweis:**

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Länge L	10 mm
Kugel-Ø D	2,5 mm
Material Schaft	Stahl
Schaft-Ø S	1 mm
effektive Arbeitslänge	6,5 mm
Gewicht	0,3 g
Anschlussgewinde	M2
Werkstoff Spitze	Rubin
Produktart	Taster