



Zweiarmer Abzieher, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	880930 10
GTIN	4021176923784
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innen-Abzieharbeiten**), starker Traverse und kräftiger Spindel. Die gewünschte Spannweite wird durch einfaches Verschieben der Abzieharme eingestellt.

Verwendung:

Ein rasch auf die jeweilige Spannweite einzustellender Abzieher für Zahnräder, Lager, Scheiben usw.

Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	100 mm
Leistung	2 t
Spannweite innen	55 - 105 mm
Spannweite außen	120 mm
Anzahl Haken	2
Außen-Sechskant	17 mm

Gewicht	1,255 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher