



Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung, schlanke Abzieherarme, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	880450 10
GTIN	4021176756306
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit **extrem schlanken Abzieherarmen**.

Verwendung:

Bestens geeignet für enge Zwischenräume und schlecht zugängliche Bauräume.

Technische Beschreibung

Spannweite innen	70 - 180 mm
Leistung	2,5 t
Spanntiefe bis	100 mm
Spannweite außen	30 - 120 mm
Außen-Sechskant	17 mm
maximales Drehmoment	35 Nm
Anzahl Haken	2

Gewicht	1,42 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher