



## Schnürstiefel schwarz/orange VX 7600, S3 NB, EU-Schuhgröße: 40



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 092680 40     |
| GTIN          | 4044348506301 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO FLEX mit SECURE VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie.

- **Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder.**
- **Atmungsaktives Funktionsfutter.**
- **Geschlossene Lasche.**
- **Laufsohle Perbunan Dynamics (hitzebeständig bis ca. 220 °C).**
- **Verstärkter Spitzenschutz.**
- **Echtleder-Brandsohle.**
- **Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.**
- **Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092681. Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

### Technische Beschreibung

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Kälteisolierung | bis -20 °C |
|-----------------|------------|

|  |   |
|--|---|
| EU-Schuhgröße  | 40  |
| Schutzklasse   | S3  |
| Farbe  | schwarz / orange  |
| Material Zehenschutzkappe  | Aluminium   |
| Durchtrittsicherheit   | Stahl   |
| Norm   | Einlagenversorgung<br>baumustergeprüft<br>nach DGUV Regel 191 |
| Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme<br>(Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C   |
| Eigenschaft  | Vario®-Dämpfung   |
| Geschlecht   | Herren  |
| elektrostatische Eigenschaft   | EGB/ESD   |
| Produktart   | Sicherheitsstiefel  |