



Cleaningpoint leer, Typ: M



Bestelldaten

Bestellnummer	987101 M
GTIN	4045197977588
Artikelklasse	91M

Beschreibung

Ausführung:

Verwindungssteifer Korpus aus Stahlblech. Mittelwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. 4 Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Feststellbremse und 2 große Schiebegriffe mit Haptoprene-Ummantelung sorgen für einen guten Stand und ein sicheres Handling.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9 mm

Höhe: 1850 mm

Breite: 725 mm

Tiefe: 634 mm

Korpustiefe: 524 mm

Nutzhöhe: 1650 mm

Nutzbreite: 720 mm

Technische Beschreibung

Korpustiefe	524 mm
Breite	725 mm

Nutzhöhe	1650 mm
Höhe	1850 mm
Tiefe	634 mm
Gewicht	65 kg
Nutzbreite	720 mm
Typ	M
Materialstärke	mm
Sicherheitszertifikat	
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	
Farbauswahl	
Türöffnungswinkel	Grad
Produktart	