



## Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: 9-125S



### Bestelldaten

Bestellnummer	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Artikelklasse	03C

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Handlicher Kompaktwinkelschleifer** mit schmalem Griffumfang.

- **Starker 900 W Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, hohe Überlastfähigkeit, Langlebigkeit.**
- **Mit Drehzahlelektronik, ideal z.B. für die Edelstahlbearbeitung.**

#### Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

### Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	900 W
maximale Trenntiefe	34 mm
Herstellerbezeichnung	GWS 9-125 S
maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Besonderheit	Drehzahlelektronik
Gewicht	1,9 kg
Wiederanlaufsperr	ja
Drehzahlbereich	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>

Energieversorgung

Netzbetrieben

Produktart

Winkelschleifer