


Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/06mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 260032 0810/06 |
| GTIN | 4045197979001 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Plattengröße | 6 mm |
| Gesamtlänge L | 110 mm |
| ISO-Code Halter | A0810J SCLCR/L06 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Kopflänge L_1 | 27 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 11 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. |
| Spannhöhe L_2 | 9 mm |
| Halsbreite L_4 | 8 mm |
| Mittenversatz L_3 | 6 mm |
| Schaft-Ø D_s | 10 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 3xD |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |