


Garant
Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 0608/06mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 260032 0608/06 |
| GTIN | 4045197978790 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. |
| Halsbreite L_4 | 6 mm |
| Spannhöhe L_2 | 7 mm |
| Plattengröße | 6 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 8 mm |
| Kopflänge L_1 | 21,5 mm |
| Mittenversatz L_3 | 4,2 mm |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| ISO-Code Halter | A0608H SCLCR/L06 |
| Schaft-Ø D_s | 8 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |
| Innenkühlung | ja |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |