


**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/06mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	A1216M SCLCR/L06
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Gesamtlänge $L$	150 mm
Halsbreite $L_4$	12 mm
Mittenversatz $L_3$	8,9 mm
Kopflänge $L_1$	42 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500