

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	22,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	A0810H SDUCR/L07
Halsbreite L <sub>4</sub>	7 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	4,4 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500