

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Halsbreite L ₄	12 mm
ISO-Code Halter	A1216M SDUCR/L07
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Spannhöhe L ₂	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L ₃	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Kopflänge L ₁	40,5 mm
Nutztiefe T	4,9 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500