

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Kopflänge L ₁	22,5 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Halsbreite L ₄	7 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A0810H SDUCR/L07
Mittenversatz L ₃	6,5 mm
Nutztiefe T	4,4 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500