

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Halsbreite L ₄	9 mm
ISO-Code Halter	A1012K SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Kopflänge L ₁	27,5 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Nutztiefe T	5,9 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500