

**Abfall- / Ascherkombination, Volumen: 40l****Bestelldaten**

Bestellnummer	987175 40
GTIN	4031068156718
Artikelklasse	96S

Beschreibung**Ausführung:**

Abfallsammler aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, licht- und wetterstabil. Einwurföffnungen an allen vier Seiten. Kopfelement / Ascher aus gelochtem Edelstahl zum Ausdrücken und Entsorgen von Zigaretten.

Separat entnehmbare Ascherlade. Verzinkter Innenbehälter kann durch frontseitig verschließbare Flügeltür entnommen werden. Türe wird mittels Vierkantschloss verriegelt. 4 Kunststofffüße – die beiden vorderen sind verstellbar, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Lieferumfang:

Inklusive Ascherlade, verzinktem Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung.

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**, Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl.

Technische Beschreibung

Höhe	815 mm
Tiefe	350 mm

Füllvolumen	40 l
Breite	350 mm
Gewicht	25,4 kg
Füllvolumen Ascherlade	5 l
Produktart	Ascher