

● INNOVATEST®

## Härteprüfmaschine Rockwell FENIX, Typ: 200ACL



### Bestelldaten

Bestellnummer	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Artikelklasse	49G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Rockwell-Härteprüfmaschine mit sehr guter Präzision. Steifer Maschinenrahmen auch für rauen Werkstatt-Einsatz. Aufbringung der Prüflast im geschlossenen Regelkreis (**Lastzelle, Closed-Loop-System**).

#### Norm:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18

#### Lieferumfang:

Härtevergleichplatte HRC mit Raster. Betriebsbereite Basisausstattung: Rockwellkegel 120°, Auflagetisch plan  $\varnothing = 60$  mm. Inklusive Versandverpackung.

#### Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Fachberater. Weiteres Zubehör wie Prismenauflagen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Rockwell Skalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Gewicht	104 kg

Höhe	765 mm
Hauptlast Prüfkraft	60, 100, 150 kg
Stromversorgung	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Ablesung	1 HR
Breite	270 mm
maximale Probenhöhe	260 mm
Vorlast Prüfkraft	10 kg
maximale Probenbreite	150 mm
Länge	555 mm
Bedienung	motorisiert
Prüfverfahren	Rockwell
Anzeige	Analoge Messuhr
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Härteprüfgerät