



## NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125MX



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360405 125MX  |
| GTIN          | 2050002046979 |
| Artikelklasse | 34A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Geringe Baumaße:** Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

#### Merkmal:

**Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!**

- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

**Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.**

#### Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

#### Sonderzubehör:

- **Spannbolzen Nr. 360025 - 25 M10.**
- **Adapterplatten für Backenschnellwechsel Xtric Nr. 361293;361294 Gr.125.**
- **Adapterplatten Nr. 361297; 361298 Gr. 125.**
- **Vorsatzbacken Nr. 361140 – 361151.**

#### Hinweis:

- **Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**

- Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.

## Technische Beschreibung

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Backenhöhe h                         | 39,5 mm               |
| Typ                                  | 125                   |
| Spannbereich d                       | 131 - 313 mm          |
| r ±0,015                             | 118 mm                |
| Spannkraft bis maximal               | 40 kN                 |
| Farbcode für passendes Zubehör       | NC8                   |
| Längsnut l H7                        | 20 mm                 |
| Spannbereich b                       | 0 - 182 mm            |
| Grundkörperlänge a                   | 398 mm                |
| Ausführung                           | Nullpunktspannsystem  |
| Gesamtlänge L                        | 483 mm                |
| Grundkörperhöhe c -0,02              | 100 mm                |
| m                                    | 180 mm                |
| Quernut n H7                         | 20 mm                 |
| t                                    | 144 mm                |
| Gewicht                              | 35 kg                 |
| Stegbreite B <sub>1</sub> -0,05      | 126 mm                |
| Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag | 4                     |
| Serie                                | NC8                   |
| Produktart                           | Maschinenschraubstock |

## Zubehör

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Gewindeabstreifer-Set Typ 125           | 360822 125 |
| Stufenbacke fix für Backenbreite 125 mm | 361296 125 |

Stufenbacke mobil für Backenbreite 125 mm

361295 125