



NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125LX



Bestelldaten

Bestellnummer	360405 125LX
GTIN	2050002046986
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

Merkmal:

Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!

- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

- **Spannbolzen Nr. 360025 - 25 M10.**
- **Adapterplatten für Backenschnellwechsel Xtric Nr. 361293;361294 Gr.125.**
- **Adapterplatten Nr. 361297; 361298 Gr. 125.**
- **Vorsatzbacken Nr. 361140 – 361151.**

Hinweis:

- **Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**

- Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	NC8
t	144 mm
Gewicht	43 kg
m	278 mm
Quernut n H7	20 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Typ	125
Spannbereich b	0 - 314 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Grundkörperlänge a	530 mm
Grundkörperhöhe c $-0,02$	100 mm
Längsnut l H7	20 mm
Spannbereich d	87 - 445 mm
r $\pm 0,015$	216 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Gesamtlänge L	615 mm
Stegbreite B ₁ $-0,05$	126 mm
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	7
Serie	NC8
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Gewindeabstreifer-Set Typ 125	360822 125
Stufenbacke mobil für Backenbreite 125 mm	361295 125

Stufenbacke fix für Backenbreite 125 mm

361296 125