



## Lager-Einbau-Sortiment im Kunststoffkoffer



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 884000        |
| GTIN          | 2050001004338 |
| Artikelklasse | 86H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leichte und dennoch sehr robuste Aluminium-Schlaghülsen in Kombination mit 33 extrem schlagfesten Schlagringen für Lager-Außen-Ø von 26 – 110 mm bzw. -Innen-Ø von 10 – 50 mm. Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen.  
Lieferung im Kunststoffkoffer.

#### Auf einen Blick:

- **Für den Lagereinbau auf der Welle, im Gehäuse oder auf der Welle und im Gehäuse gleichzeitig.**
- **Die Innen- und Außendurchmesser der Schlagringe sind genau auf die Abmessungen der Wälzlager abgestimmt.**
- **Extrem schlagfestes Material für eine hohe Lebensdauer der Schlagringe und Schlaghülsen.**
- **Die Schlagringe werden auf die Schlaghülsen gepresst, so dass kein selbstständiges Lösen der Schlagringe möglich ist.**
- **Auch für die Montage von Muffen, Dichtungen, Riemenscheiben usw. geeignet.**
- **Geeignet für 222 verschiedene Wälzlagergrößen.**
- **simatool Fitting Tool FT-P ist die ideale Ergänzung für die Arbeit mit Pressen und Montagekräften bis zu 5 Tonnen.**
- **Schnelle, präzise und sichere Montage von Lagern und Dichtungen.**
- **Schlagringe sind für eine schnelle und einfache Auswahl deutlich gekennzeichnet.**

- **Alle Komponenten aus dem Gehäuse sind als Ersatzteile erhältlich.**
- **Wälzlager haben durch den richtigen Einbau eine deutlich längere Lebensdauer.**
- **Dank dem Spezialadapter DC des FT-P können auch die C-Ringe des simatool FT 33 auf Pressen verwendet werden.**

#### Verwendung:

Schneller, präziser und sicherer Einbau von (Wälz-)Lagern durch **gleichmäßige Kraftübertragung** auf die Lager. Auch für den Einbau von Buchsen, Dichtringen und Riemenscheiben geeignet.

#### Inhalt:

3 Schlaghülsen, Ø 25; 40; 60 mm.

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 10 mm (Außen-Ø 26; 30; 35 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 12 mm (Außen-Ø 28; 32; 37 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 15 mm (Außen-Ø 32; 35; 42 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 17 mm (Außen-Ø 35; 40; 47 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 20 mm (Außen-Ø 42; 47; 52 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 25 mm (Außen-Ø 47; 52; 62 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 30 mm (Außen-Ø 55; 62; 72 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 35 mm (Außen-Ø 62; 72; 80 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 40 mm (Außen-Ø 68; 80; 90 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 45 mm (Außen-Ø 75; 85; 100 mm)

1 Satz Schlagringe Innen-Ø 50 mm (Außen-Ø 80; 90; 110 mm).

#### Ersatzteil:

Ersatz-Schlagringe Nr. 884005.

## Technische Beschreibung

Produktart

Schlaghülse

## Zubehör

|   |               |
|---|---------------|
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A10/26 mm | 884005 A10/26 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A10/30 mm | 884005 A10/30 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A10/35 mm | 884005 A10/35 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A12/28 mm | 884005 A12/28 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A12/32 mm | 884005 A12/32 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A12/37 mm | 884005 A12/37 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A15/32 mm | 884005 A15/32 |

|  |                |
|--|----------------|
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A15/35 mm  | 884005 A15/35  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A15/42 mm  | 884005 A15/42  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A17/35 mm  | 884005 A17/35  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A17/40 mm  | 884005 A17/40  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø A17/47 mm  | 884005 A17/47  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B20/42 mm  | 884005 B20/42  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B20/47 mm  | 884005 B20/47  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B20/52 mm  | 884005 B20/52  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B25/47 mm  | 884005 B25/47  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B25/52 mm  | 884005 B25/52  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B25/62 mm  | 884005 B25/62  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B30/55 mm  | 884005 B30/55  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B30/62 mm  | 884005 B30/62  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø B30/72 mm  | 884005 B30/72  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C35/62 mm  | 884005 C35/62  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C35/72 mm  | 884005 C35/72  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C35/80 mm  | 884005 C35/80  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C40/68 mm  | 884005 C40/68  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C40/80 mm  | 884005 C40/80  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C40/90 mm  | 884005 C40/90  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C45/75 mm  | 884005 C45/75  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C45/85 mm  | 884005 C45/85  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C45/100 mm | 884005 C45/100 |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C50/80 mm  | 884005 C50/80  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C50/90 mm  | 884005 C50/90  |
| Ersatz-Schlagring Innen-Ø / Außen-Ø C50/110 mm | 884005 C50/110 |