

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990502 2000/1300
GTIN	4004514217684
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Regalhöhe	2000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1306 mm
Anzahl Profilrahmen	1
Regal-Aufbau	Anbauregal
Anzahl Fachboden	5
Fachboden Tiefe	400 mm
Regaltiefe	400 mm
Fachboden Breite	1300 mm
maximale Feldlast	1300 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Fachbodenregal

Zubehör

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 500X400 mm	990581 500X400
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 300X400 mm	990581 300X400
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 400X400 mm	990581 400X400

Fachboden, verzinkt Breit×Tiefe 1300X400 mm	990580 1300X400
Kreuzstreben-Sortiment passend für Regalbreite 1300 mm	990855 1300
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 200X400 mm	990581 200X400
Klemmfuß	990852