

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/750mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 990502 3000/750 |
| GTIN | 4004514205018 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Anzahl Fachboden | 7 |
| Höhe | 3000 mm |
| Regalhöhe | 3000 mm |
| Regal-Aufbau | Anbauregal |
| Breite | 756 mm |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 756 mm |
| Anzahl Profilrahmen | 1 |
| Tiefe | 436 mm |
| Fachboden Tiefe | 400 mm |
| Regaltiefe | 400 mm |
| Fachboden Breite | 750 mm |
| maximale Feldlast | 1600 kg |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg |
| Fachboden Stärke | 25 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Material | verzinkt |
| Produktnamensattribut | Tiefe 400 mm |
| Produktart | Fachbodenregal |

Zubehör

Kreuzstreben-Sortiment passend für Regalbreite 750/1000 mm

990855 750/1000