

## Fachboden-Grundregal, Tiefe 500 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2500/1000mm



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990544 2500/1000 |
| GTIN          | 4004514202895    |
| Artikelklasse | 96P              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

**Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:** Nennlänge +6 mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm

#### Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

#### Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

#### Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

|   |                |
|---|----------------|
| Aufbaumaß Grundregal Breite   | 1060 mm        |
| Anzahl Profilrahmen   | 2              |
| Regalhöhe   | 2500 mm        |
| Regal-Aufbau  | Grundregal     |
| Anzahl Fachboden  | 6              |
| Fachboden Tiefe   | 500 mm         |
| Regaltiefe  | 500 mm         |
| Fachboden Breite  | 1000 mm        |
| maximale Feldlast   | 1800 kg        |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 250 kg         |
| Fachboden Stärke  | 40 mm          |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm          |
| Montageausführung   | Steckregal     |
| Material  | verzinkt       |
| Produktnameattribut   | Tiefe 500 mm   |
| Produktart  | Fachbodenregal |

## Zubehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fachboden, verzinkt Breite×Tiefe 1000X500 mm                   | 990582 1000X500 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 410X500 mm | 990583 410X500  |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 310X500 mm | 990583 310X500  |
|  | 990583 510X500  |

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe  
510X500 mm

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe  
210X500 mm

990583 210X500