

## Fachboden-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/750mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990510 3000/750
GTIN	4004514205032
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

**Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:** Nennlänge +6 mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm

#### Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

#### Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

#### Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

Regal-Aufbau	Anbauregal
Regalhöhe	3000 mm
Anzahl Profilrahmen	1
Höhe	3000 mm
Breite	756 mm
Anzahl Fachboden	7
Aufbaumaß Anbauregal Breite	756 mm
Tiefe	636 mm
Fachboden Tiefe	600 mm
Regaltiefe	600 mm
Fachboden Breite	750 mm
maximale Feldlast	1600 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Fachbodenregal