

Fachboden-Grundregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1000mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990512 2000/1000 |
| GTIN | 4004514222343 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Anzahl Profilrahmen | 2 |
| Anzahl Fachboden | 5 |
| Regalhöhe | 2000 mm |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 1060 mm |
| Regal-Aufbau | Grundregal |
| Fachboden Tiefe | 800 mm |
| Regaltiefe | 800 mm |
| Fachboden Breite | 1000 mm |
| maximale Feldlast | 1300 kg |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg |
| Fachboden Stärke | 25 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Material | verzinkt |
| Produktnameattribut | Tiefe 800 mm |
| Produktart | Fachbodenregal |

Zubehör

| | |
|--|-----------------|
| Fachboden, verzinkt Breite×Tiefe 1000X800 mm | 990580 1000X800 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 500X800 mm | 990581 500X800 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 400X800 mm | 990581 400X800 |
| | 990581 300X800 |

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe
300X800 mm

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe
200X800 mm

990581 200X800

Klemmfuß

990852