

**Fachboden-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite:
2000/1300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990542 2000/1300
GTIN	4004514217981
Artikelklasse	96P

Beschreibung**Ausführung:**

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:**Aufbaumaße:**

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Aufbaumaß Anbauregal Breite	1306 mm
Anzahl Profilrahmen	1
Anzahl Fachboden	5
Regalhöhe	2000 mm
Regal-Aufbau	Anbauregal
Fachboden Tiefe	400 mm
Regaltiefe	400 mm
Fachboden Breite	1300 mm
maximale Feldlast	1300 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	250 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Fachbodenregal

Zubehör

Fachboden, verzinkt Breite×Tiefe 1300X400 mm	990582 1300X400
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 510X400 mm	990583 510X400
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 310X400 mm	990583 310X400
	990583 210X400

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe
210X400 mm

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe
410X400 mm

990583 410X400

Klemmfuß

990852