

## Parallel-Schraubstock LEINEN-JUNIOR, Backenbreite: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	967060 150
GTIN	2050002047471
Artikelklasse	97G

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.**

**Nach hinten öffnend.** Aus hochwertigem Grauguss (GG 22) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung.**

Präzise Spindellagerung; Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt. Leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde (schnelles Öffnen und Schließen der Backen). Gehärtete Spannbacken, geriffelt / geschliffen, wendbar und austauschbar. Mit großer plangefräster Ambossfläche. Bei Verwendung mit Drehplatte Nr. 967070 um 360° drehbar und per Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

#### Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

#### Lackierung:

Silbergrau.

### Technische Beschreibung

Spannweite	280 mm
Gewicht	40,5 kg
Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Material	hochfester Grauguss (GG 22)
Spanntiefe	97 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	25 - 65 mm
Backenbreite	150 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Drehplatte für SchraubstockLEINEN-JUNIOR Backenbreite 150 mm	967070 150
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben, wendbar geriffelt / geschliffen Backenbreite 150 mm	967080 150
Schraubstock-Untersetzplatte	967330