

Garant**Parallel-Schraubstock mit Drehplatte, Backenbreite: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967010 80
GTIN	4045197612236
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.****Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).**Mit Drehplatte**, drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Technische Beschreibung

Spannweite	100 mm
Material	hochfester Guss (GG 25)
Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Backenbreite	80 mm

Produktart

Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 80 mm	967040 80
Drehplatte einzeln Backenbreite 80 mm	967020 80
Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 80 mm	967045 80
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250