

Garant**Parallel-Schraubstock mit Klemmbügel, Backenbreite: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967030 60
GTIN	4045197612311
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.****Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geschliffen und können gegen geriffelte Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).**Verwendung:**

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.

Technische Beschreibung

Spannweite	65 mm
Klemmbereich	0 - 53 mm
Gewicht	2,5 kg
Material	hochfester Guss (GG 25)

Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Backenbreite	60 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 60 mm	967045 60