

**Garant****Parallel-Schraubstock mit Drehplatte, Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967010 125
GTIN	4045197612250
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.**

**Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).

**Mit Drehplatte**, drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Lackierung:**

Silbergrau

**Technische Beschreibung**

Spannweite	190 mm
Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Material	hochfester Guss (GG 25)
Backenbreite	125 mm

Produktart	Parallel-Schraubstock
------------	-----------------------

## Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 125 mm	967729 125
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 125 mm	967711 125
Drehplatte einzeln Backenbreite 125 mm	967020 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 125 mm	967721 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 125 mm	967728 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 125 mm	967723 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 125 mm	967722 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 125 mm	967726 125
Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 125 mm	967040 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 125 mm	967727 125
Magnet-Schraubstockbacken-Sortiment Backenbreite 125 mm	967702 125
Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 125 mm	967045 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 125 mm	967724 125
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250