

**Garant****Parallel-Schraubstock mit Drehplatte, Backenbreite: 100mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 967120 100    |
| GTIN          | 4045197612557 |
| Artikelklasse | 91J           |

**Beschreibung****Ausführung:****Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.****Nach vorne öffnend.** Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalztem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.

Mit massiven, oberflächengehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

**Vorteil:**

- **Knebel mit beidseitigem Fallschutz – keine lästige Lärmentwicklung.**
- **Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.**
- **Knebel wechselbar.**
- **Geprägte Öffnungsweitenskala.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

**Technische Beschreibung**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Material         | Stahl gesenkgeschmiedet |
| Öffnungsrichtung | nach vorne öffnend      |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Backenbreite       | 100 mm                |
| wechselbare Backen | nein                  |
| Produktart         | Parallel-Schraubstock |

## Zubehör

|  |                |
|--|----------------|
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt<br>Backenbreite 100 mm    | 967728 100     |
| Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250                             | 967328 300X250 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma<br>Backenbreite 100 mm       | 967729 100     |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt<br>Backenbreite 100 mm              | 967727 100     |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt<br>Backenbreite 100 mm | 967724 100     |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert<br>Backenbreite 100 mm           | 967722 100     |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard<br>Backenbreite 100 mm      | 967721 100     |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite<br>100 mm               | 967726 100     |
| Schraubstock-Untersetzplatte   | 967330         |
| Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 100                            | 967140 100     |
| Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern<br>Backenbreite 100 mm    | 967711 100     |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite<br>100 mm               | 967723 100     |