

**Kragarmregal, einseitig, Tiefe 600 mm, Regalbreite: 6250mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 991713 6250   |
| GTIN          | 2050001760555 |
| Artikelklasse | 960           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

**Beschreibung:****Aufbaumaße:**

Anzahl der Felder  $\times$  Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

**Lieferumfang:**

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

**Lackierung:**

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

**Hinweis:**

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Regalbreite | 6250 mm |
|-------------|---------|

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Anzahl Kragarme einseitig                   | 24                     |
| Achsmaß = Fachbreite                        | 1250 mm                |
| Regalhöhe                                   | 2500 mm                |
| Anzahl Regalfelder                          | 5                      |
| Aufbaumaß                                   | 6314 mm                |
| Anzahl Ebene                                | 5                      |
| Anzahl Regalständer                         | 6                      |
| Kragarm Tragfähigkeit                       | 400 kg                 |
| Kragarmregal Höhe                           | 2500 mm                |
| Höhenverstellung im Raster                  | 100 mm                 |
| Montageausführung                           | angeschraubte Kragarme |
| Kragarm Tiefe                               | 400-600 mm             |
| Farbauswahl                                 | RAL 5010, 2004         |
| Produktnamensattribut                       | Tiefe 600 mm           |
| Tiefe einseitig                             | 600 mm                 |
| Tragfähigkeit je Tragarm                    | 400 kg                 |
| Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene | 2000 kg                |
| Produktart                                  | Kragarmregal           |