

Parallel-Schraubstock LEINEN-JUNIOR, Backenbreite: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967060 100
GTIN	2050002047457
Artikelklasse	97G

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.

Nach hinten öffnend. Aus hochwertigem Grauguss (GG 22) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung.**

Präzise Spindellagerung; Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt. Leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde (schnelles Öffnen und Schließen der Backen). Gehärtete Spannbacken, geriffelt / geschliffen, wendbar und austauschbar. Mit großer plangefräster Ambossfläche. Bei Verwendung mit Drehplatte Nr. 967070 um 360° drehbar und per Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Gewicht	12 kg
Material	hochfester Grauguss (GG 22)
Spannweite	140 mm
Spanntiefe	84 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	16 - 75 mm
Backenbreite	100 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Höhenverstellgerät für Schraubstock LEINEN-JUNIOR Nr. 967060 passend für Schraubstock Gr. 100	967510 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
Drehplatte für SchraubstockLEINEN-JUNIOR Backenbreite 100 mm	967070 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben, wendbar geriffelt / geschliffen Backenbreite 100 mm	967080 100
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Schraubstock-Untersetzplatte	967330