

**Garant****Parallel-Schraubstock mit Klemmbügel, Backenbreite: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967030 80
GTIN	4045197612328
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.****Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geschliffen und können gegen geriffelte Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).**Verwendung:**

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.

**Technische Beschreibung**

Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Spannweite	100 mm
Gewicht	7 kg
Material	hochfester Guss (GG 25)

Klemmbereich	0 - 60 mm
Backenbreite	80 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 80 mm	967040 80
Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 80 mm	967045 80
Schraubstock-Untersatzplatte	967330